

0,5-4 Л Роторный Испаритель

Артикул: KE-2



введение

Эффективно разделяйте «низкокипящие» растворители с помощью роторного испарителя объемом 0,5–4 л. Разработан с использованием высококачественных материалов, вакуумного уплотнения Telfon+Viton и клапанов из ПТФЭ для работы без загрязнения.

[Узнать больше](#)

Модель	КРЭ-202Б
Испарительная колба	0,5-4л/3кг
Конденсатор	Вертикальный/диагональный
Степень вакуума	≤2кПа/ч
Вакуумная герметизация	Уплотнение Тефлон+Витон
Контроль скорости	Кноп бесступенчатая регулировка скорости
Скорость вращения	20-280об/мин
Вращающаяся мощность	60 Вт
Мощность нагрева	1,3 кВт
Диапазон нагрева	0-99°C
Точность температуры	±2°C
Метод подъема	Электрический
Расстояние подъема	180мм
Устройство защиты от брызг	Прозрачная крышка из полипропилена (дополнительно)
Безопасная защита	Защита от перегрузки по току/замыкания на землю/перегрева
Источник питания	110-240В, 50/60Гц
Рабочая обстановка	5-35°C
Размеры	550*575*415мм
Масса	20-22 кг