

10-50 Л Роторный Испаритель

Артикул: KE-50



введение

Эффективно разделяйте низкокипящие растворители с помощью роторного испарителя КТ. Гарантированная производительность благодаря высококачественным материалам и гибкой модульной конструкции.

[Узнать больше](#)

Модель	КРЭ-2010	КРЭ2020	КРЭ2050
Испарительная колба	10л	20л	50л
Размер колбы	ø50/125 мм	ø125мм	ø125мм
Скорость испарения	3,2 л/ч по H ₂ O	5 л/ч по H ₂ O	9 л/ч по H ₂ O
Перерабатывающая колба	5л	10л	20л
Степень вакуума	≤2кПа/ч		
Вакуумная герметизация	Уплотнение Тефлон+Витон		
Контроль скорости	Кпор Бесступенчатая регулировка скорости		
Мощность двигателя	90 Вт	120 Вт	180 Вт
Скорость вращения	0-120 об/мин		
Метод подъема	Электрический		
Расстояние подъема	180мм		
Мощность нагрева	3кВт		
Диапазон нагрева	0-99°C		
Точность температуры	±1°C		
Устройство защиты от брызг	Прозрачная крышка из полипропилена (дополнительно)		
Безопасная защита	Защита от перегрузки по току/замыкания на землю/перегрева		
Рабочая обстановка	5-35°C		
Источник питания	110-440В, 50/60Гц		
Габаритные размеры	1050*580*1950мм	1100*600*2100мм	1300*720*2300мм