

## 10-50 Л Одинарный Стеклоанный Реактор

Артикул: KR-10S



### Introduction

Ищете надежную систему с одним стеклянным реактором для своей лаборатории? Наш реактор объемом 10-50 л предлагает точный контроль температуры и перемешивания, надежную поддержку и функции безопасности для синтетических реакций, дистилляции и многого другого. Настраиваемые параметры и специализированные услуги KinTek готовы удовлетворить ваши потребности.

[Узнать больше](#)

Модель	КГР-10	КГР-20	КГР-30	КГР-50
Объем реактора	10л	20л	30л	50л
Движущая сила	60 Вт	90 Вт	180 Вт	180 Вт
Макс. Торг	132 Н/см	200 Н/см	200 Н/см	273 Н/см
Герметизация портов	ПТФЭ			
Контроль скорости	Кноп бесступенчатая регулировка скорости			
Скорость перемешивания	0-650 об/мин			
Рабочая температура	-80~250°C			
Вакуум	0,098 МПа			
Безопасная защита	Защита от перегрузки по току/замыкания на землю/перегрева			
Рабочая обстановка	5-35°C			
Источник питания	110-440В, 50/60Гц			
Габаритные размеры	600*580*2000 мм	700*580*2100 мм	640*600*2280 мм	700*630*2500мм
Вес нетто	75 кг	125 кг	135 кг	140 кг