

10-50 Л Одинарный Стеклоанный Реактор

Артикул: KR-10S



введение

Ищете надежную систему с одним стеклянным реактором для своей лаборатории? Наш реактор объемом 10-50 л предлагает точный контроль температуры и перемешивания, надежную поддержку и функции безопасности для синтетических реакций, дистилляции и многого другого. Настраиваемые параметры и специализированные услуги KinTek готовы удовлетворить ваши потребности.

[Узнать больше](#)

| Модель | КГР-10 | КГР-20 | КГР-30 | КГР-50 |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Объем реактора | 10л | 20л | 30л | 50л |
| Движущая сила | 60 Вт | 90 Вт | 180 Вт | 180 Вт |
| Макс. Торг | 132 Н/см | 200 Н/см | 200 Н/см | 273 Н/см |
| Герметизация портов | ПТФЭ | | | |
| Контроль скорости | Клор Бесступенчатая регулировка скорости | | | |
| Скорость перемешивания | 0-650 об/мин | | | |
| Рабочая температура | -80~250°C | | | |
| Вакуум | 0,098 МПа | | | |
| Безопасная защита | Защита от перегрузки по току/замыкания на землю/перегрева | | | |
| Рабочая обстановка | 5-35°C | | | |
| Источник питания | 110-440В, 50/60Гц | | | |
| Габаритные размеры | 600*580*2000 мм | 700*580*2100 мм | 640*600*2280 мм | 700*630*2500мм |
| Вес нетто | 75 кг | 125 кг | 135 кг | 140 кг |