

10 Л Перегонки По Короткому Пути

Артикул: SPD-10



Introduction

С легкостью извлекайте и очищайте смешанные жидкости с помощью нашей 10-литровой системы дистилляции с коротким путем. Высокий вакуум и низкотемпературный нагрев для оптимальных результатов.

[Узнать больше](#)

Изделия из стекла	Стекланный материал	Высококачественное боросиликатное стекло 3.3
	Объем колбы	10л
	Приемная колба	2*1000мл
	Холодная ловушка	Конденсатор типа сухого льда
Колбонагреватель	Мощность нагрева	2100 Вт
	Диапазон температур	RT-380°C
	Термометр	PT100
	Метод перемешивания	Магнитный
	Перемешивание мощность	40 Вт
	Скорость перемешивания	50-2000об/мин
Охлаждающий циркулятор	Диапазон температур	-10-99°C
	Резервный объем	10л/200*180*160мм
	Расход насоса	6л/мин
Вакуумный насос	Тип насоса	Двухступенчатый пластинчато-роторный насос
	Скорость откачки	2,2 л/с при 50 Гц; 2,6 л/с при 60 Гц
	Предельное давление	3Па
	Номинальная мощность	400/370кВт
	Вес нетто	21 кг
Фитинги	Сторонник	Домкрат 150*150 мм из нержавеющей стали с пробковым кольцом
	Вакуумный трубопровод	Силиконовый шланг
	Зажим Кека	СС/пластик
	Термометр	Диапазон 0-200 °C с длиной 30 см