


12-Дюймовый/24-Дюймовый Высокоточный Автоматический Станок Для Резки Алмазной Проволоки

Артикул: CM-3



введение

Высокоточный автоматический станок для резки алмазной проволокой представляет собой универсальный режущий инструмент, который использует алмазную проволоку для резки широкого спектра материалов, включая проводящие и непроводящие материалы, керамику, стекло, камни, драгоценные камни, нефрит, метеориты, монокристаллический кремний, карбид кремния, поликристаллический кремний, огнеупорный кирпич, эпоксидные плиты и ферритовые тела. Он особенно подходит для резки различных хрупких кристаллов высокой твердости, высокой стоимости и легко ломается.

[Узнать больше](#)

| | |
|---|--|
| Источник питания | 220 В 50 Гц |
| Власть | |
| Шпиндельный двигатель | Двигатель переменного тока с регулируемой частотой, мощность 250 Вт. |
| Двигатели оси Y, Z, R | прецизионные шаговые двигатели |
| Скорость транспортировки проволоки линии резки | Регулируемый 0-8 м/с, цифровой дисплей |
| Общая длина линии реза | ≤ 150 м |
| Диаметр линии резки | ≤ 0,45 мм |
| перемещение по оси Y | ≤ 300 мм, цифровой дисплей |
| перемещение по оси Z | ≤ 300 мм, цифровой дисплей |
| Точность индикации подачи по осям Y и Z: 0,01 мм. | |
| Уголок верстака | 0-360 ° Разрешение 0,01 ° Цифровой дисплей |
| Точность повторного позиционирования рабочего места | |
| Размер выборки для резки | Ø 300 мм × 300 мм (макс.) |