

1400°C Муфельная Печь

Артикул: КТ-14М



введение

Муфельная печь КТ-14М обеспечивает точный контроль высоких температур до 1500°C. Оснащена интеллектуальным контроллером с сенсорным экраном и передовыми изоляционными материалами.

[Узнать больше](#)

| Модель печи | | КТ-14М | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Макс. температура | | 1400°C | |
| Постоянная рабочая температура | | 1300°C | |
| Материал камеры | | Япония глинозема волокна | |
| Нагревательный элемент | | карбид кремния | |
| Скорость нагрева | | 0-20°C/мин | |
| Датчик температуры | | S тип тепловой пары | |
| Регулятор температуры | | Цифровой ПИД-регулятор/ПИД-регулятор с сенсорным экраном | |
| Точность регулирования температуры | | ±1°C | |
| Равномерность температуры | | ±5°C | |
| Электрическое питание | | AC110-220V, 50/60HZ | |
| Стандартные размеры камер Акции | | | |
| Размер камеры (мм) | Эффективный объем (L) | Размер камеры (мм) | Эффективный объем (L) |
| 100x100x100 | 1 | 300x300x400 | 36 |
| 150x150x150 | 3.4 | 400x400x400 | 64 |
| 150x150x200 | 4.5 | 500x500x500 | 125 |
| 200x200x200 | 8 | 600x600x600 | 216 |
| 200x200x300 | 12 | 800x800x800 | 512 |
| Размеры и объем дизайна клиента приняты | | | |

| Нет. | Описание | Количество |
|------|-----------------------------|------------|
| 1 | Печь | 1 |
| 2 | Тепловой блок | 1 |
| 3 | Щипцы для тиглей | 1 |
| 4 | Термостойкая перчатка | 1 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 |