

1700°C Муфельная Печь

Артикул: КТ-17М



Introduction

Получите превосходный контроль тепла с нашей муфельной печью 1700°C. Оснащена интеллектуальным температурным микропроцессором, сенсорным TFT-контроллером и передовыми изоляционными материалами для точного нагрева до 1700C. Закажите сейчас!

[Узнать больше](#)

Модель печи	КТ-17М		
Макс. температура	1700°C		
Постоянная рабочая температура	1600°C		
Материал камеры	Япония глинозема волокна		
Нагревательный элемент	Дисилицид молибдена		
Скорость нагрева	0-20°C/мин		
Датчик температуры	В тип тепловой пары		
Регулятор температуры	Цифровой ПИД-регулятор/ПИД-регулятор с сенсорным экраном		
Точность регулирования температуры	±1°C		
Равномерность температуры	±5°C		
Электрическое питание	AC110-220V, 50/60HZ		
Стандартные размеры камер Акции			
Размер камеры (мм)	Эффективный объем (L)	Размер камеры (мм)	Эффективный объем (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
120x120x130	2	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512
Размеры и объем дизайна клиента приняты			

Нет.	Описание	Количество
1	Печь	1
2	Тепловой блок	1
3	Щипцы для тиглей	1
4	Термостойкая перчатка	1
5	Руководство по эксплуатации	1