

20 Л Перегонки По Короткому Пути

Артикул: SPD-20



введение

Эффективно извлекайте и очищайте смешанные жидкости с помощью нашей 20-литровой системы дистилляции с коротким путем. Высокий вакуум и низкотемпературный нагрев для оптимальных результатов.

[Узнать больше](#)

Изделия из стекла	Стекланный материал	Высококачественное боросиликатное стекло 3.3
	Объем колбы	20л
	Приемная колба	4*2000мл
	Холодная ловушка	Конденсатор типа сухого льда
Колбонагреватель	Мощность нагрева	3000 Вт
	Диапазон температур	RT-380 ⁰ С
	Термометр	PT100
	Метод перемешивания	Магнитный
	Перемешивание мощность	40 Вт
Охлаждающий циркулятор	Скорость перемешивания	50-2000об/мин
	Диапазон температур	-10-99°C
	Резервный объем	15л/250*160*200мм
Вакуумный насос	Расход насоса	6л/мин
	Тип насоса	Двухступенчатый пластинчато-роторный насос
	Скорость откачки	2,2 л/с при 50 Гц; 2,6 л/с при 60 Гц
	Предельное давление	3Па
Фитинги	Номинальная мощность	400/370кВт
	Вес нетто	21 кг
	Сторонник	Гнездо из нержавеющей стали 150*150 мм с пробковым кольцом
	Вакуумный трубопровод	Силиконовый шланг
Фитинги	Зажим Кека	СС/пластик
	Термометр	Диапазон 0-200 ⁰ С с длиной 30 см