

2200 °C Вольфрамовая Вакуумная Печь

Артикул: КТ-ВТ



введение

Испытайте непревзойденную печь для тугоплавких металлов с нашей вакуумной печью из вольфрама. Способен достигать 2200 °C, идеально подходит для спекания современной керамики и тугоплавких металлов. Закажите прямо сейчас, чтобы получить качественный результат.

[Узнать больше](#)

Модель печи	КТ-ВТ		
Макс. температура	2200 °C		
Постоянная рабочая температура	2100 °C		
Материал изоляции камеры	Вольфрамовая теплозащита		
Нагревательный элемент	Вольфрамовая катушка/сетка		
Степень нагрева	0-10°C/мин		
Датчик температуры	Термопара Т/Р и инфракрасный термометр		
Регулятор температуры	ПИД-регулятор с сенсорным экраном и ПЛК		
Точность контроля температуры	±1°C		
Электроснабжение	АК110-440В, 50/60ХЗ		
Стандартные размеры камеры			
Модель	Размер камеры	Равномерность температуры	Номинальная мощность
КТ-ВТ1010	ф100х 100мм	±3°C	21кВт
КТ-ВТ2030	ф200х 300мм		68кВт
КТ-ВТ3050	ф300х 500мм		120кВт
КТ-ВТ4060	ф400х 600мм		160кВт
Принимаются размеры и объем дизайна заказчика			