

2 Л Перегонки По Короткому Пути

Артикул: SPD-1



введение

Извлекайте и очищайте с легкостью, используя наш 2-литровый комплект для перегонки с коротким путем. Наша сверхпрочная посуда из боросиликатного стекла, колба-нагреватель с быстрым нагревом и тонкое приспособление обеспечивают эффективную и качественную дистилляцию. Откройте для себя преимущества уже сегодня!

[Узнать больше](#)

Изделия из стекла	Стекланный материал	Высококачественное боросиликатное стекло 3.3
	Объем колбы	2л
	Приемная колба	3*500мл
	Холодная ловушка	Конденсатор типа сухого льда
Колбонагреватель	Мощность нагрева	650 Вт
	Диапазон температур	RT-380°C
	Термометр	PT100
	Метод перемешивания	Магнитный
	Перемешивание мощность	40 Вт
	Скорость перемешивания	50-2000об/мин
Охлаждающий циркулятор	Диапазон температур	-10-99°C
	Резервный объем	6л/180*160*150мм
	Расход насоса	4л/мин
Вакуумный насос	Тип насоса	Двухступенчатый пластинчато-роторный насос
	Скорость откачки	1,1 л/с при 50 Гц; 1,3 л/с при 60 Гц
	Предельное давление	3Па
	Номинальная мощность	400/370кВт
Фитинги	Вес нетто	19 кг
	Сторонник	Домкрат 150*150 мм из нержавеющей стали с пробковым кольцом
	Вакуумный трубопровод	Силиконовый шланг
	Зажим Кека	СС/пластик
	Термометр	Диапазон 0-200 °C с длиной 30 см