

## 304/316 Нержавеющая Сталь Вакуумный Шаровой Клапан/Стоп Клапан Для Систем Высокого Вакуума

Артикул: KT-VA11



### введение

Откройте для себя вакуумные шаровые краны из нержавеющей стали 304/316, идеально подходящие для систем высокого вакуума, обеспечивающие точный контроль и долговечность. Исследуйте сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Тип продукта	Вакуумный шаровой клапан/вакуумный запорный клапан
Материал	304/316 нержавеющая сталь
Рабочее давление	$10^{-8}$ мбар - 1000 мбар
Рабочая температура	-196°C - 200°C
Скорость утечки	$\leq 10^{-9}$ мбар-л/с
Режим работы	Ручной/пневматический/электрический
Режим соединения	Фланец/резьба/сварка
Размер	DN10 - DN100
Применение	Полупроводники, фотогальваника, научные исследования