

30L Отопление Охлаждение Циркулятор Высокая Температура И Низкая Температура Постоянная Температура Реакционная Ванна

Артикул: КСВН-30



введение

Получите универсальную лабораторную производительность с циркуляционным насосом KinTek КСВН 30L с подогревом и охлаждением. С макс. температура нагрева 200 °С и макс. температура охлаждения -80 °С, идеально подходит для промышленных нужд.

[Узнать больше](#)

Модель	Объем жидкости	Рабочая темп.	Охлаждающая способность	Общая мощность	Расход	Темп. Стабильность	Размеры (мм)
КСВХ30-10	30л	-10-200°C	3780-1150 Вт	10,2 кВт	42л/мин 28м	+/-2°C	630*550*1100
КСВХ30-20		-20-200°C	3960-1200 Вт				
КСВХ30-30		-30-200°C	7803-3746 Вт				
КСВХ30-40		-40-200°C	9931-4190 Вт	12,5 кВт			
КСВХ30-60		-60-200°C	10438-3219Вт				
КСВХ30-80		-80-200°C	10578-3087Вт				