

Охлаждающий Циркулятор 40 Л Низкотемпературная Реакционная Баня Постоянной Температуры

Артикул: КСР-40



введение

Получите эффективную и надежную мощность охлаждения с циркуляционным охладителем KinTek КСР. С макс. температура -120 °С, это идеальное оборудование для различных условий работы.

[Узнать больше](#)

Модель	Объем жидкости	Рабочая темп.	Охлаждающая способность	Расход насоса	Темп. Стабильность	Порт шланга	Размеры (мм)
КЦП40-20	40л	-23-5°C	3780-1150 Вт	70л/мин 6-8м	+/-2°C	1/2 дюйма	1030*860*1030
КЦП40-30		-32-5°C	3960-1200 Вт				
КЦП40-40		-40-5°C	4080-1270 Вт				
КЦП40-60		-63-5°C	4330-680 Вт				
КЦП40-80		-83-5°C	4679-422 Вт				
КЦП40-120		-120-5°C	4968-330 Вт				