

## 5-50 Л Роторный Испаритель

Артикул: KE-10



### введение

Эффективно разделяйте низкокипящие растворители с помощью роторного испарителя объемом 5–50 л. Идеально подходит для химических лабораторий, предлагая точные и безопасные процессы испарения.

[Узнать больше](#)

Модель	КР-1005	КР1010	КР1020	1050 КР
Испарительная колба	5л	10л	20л	50л
Размер колбы	ø50 мм	ø50/125 мм	ø125мм	ø125мм
Скорость испарения	2 л/ч по H <sub>2</sub> O	3,2 л/ч по H <sub>2</sub> O	5 л/ч по H <sub>2</sub> O	9 л/ч по H <sub>2</sub> O
Перерабатываемая колба	3л	5л	10л	20л
Конденсатор	Вертикальный	Диагональ		
Степень вакуума	≤2кПа/ч			
Вакуумная герметизация	Уплотнение Тефлон+Витон			
Контроль скорости	Кноп. Бесступенчатая регулировка скорости			
Мощность двигателя	250 Вт			
Скорость вращения	20-140 об/мин	20-130об/мин		20-110 об/мин
Метод подъема	Электрический			
Расстояние подъема	150мм	160мм	190мм	180мм