

50L Отопление Охлаждение Циркулятор Высокая Температура И Низкая Температура Постоянная Температура Реакционная Ванна

Артикул: КСВН-50



введение

Испытайте универсальные возможности нагрева, охлаждения и циркуляции с нашим циркуляционным насосом KinTek КСВН 50L с подогревом и охлаждением. Идеально подходит для лабораторий и промышленных предприятий, обеспечивая эффективную и надежную работу.

[Узнать больше](#)

Модель	Объем жидкости	Рабочая темп.	Охлаждающая способность	Общая мощность	Расход	Темп. Стабильность	Размеры (мм)
КСВН50-20	50л	-20-200°C	11156-5341В	12	42л/мин 28м	+/-2°C	720*650*1150
КСВН50-30		-30-200°C	13695-9575Вт				
КСВХ50-40		-40-200°C	11743-7351Вт				
КСВХ50-60		-60-200°C	18437-7601В	15,5 кВт			880*880*1250
КСВХ50-80		-80-200°C	18657-7760 Вт				