

5 Л Перегонки По Короткому Пути

Артикул: SPD-5



введение

Испытайте эффективную и высококачественную перегонку 5 л с коротким путем с нашей прочной посудой из боросиликатного стекла, быстро нагревающейся колбой и тонким подгоночным устройством. С легкостью извлекайте и очищайте целевые смешанные жидкости в условиях высокого вакуума. Узнайте больше о его преимуществах прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Изделия из стекла	Стекланный материал	Высококачественное боросиликатное стекло 3.3
	Объем колбы	5л
	Приемная колба	3*1000мл
	Холодная ловушка	Конденсатор типа сухого льда
Колбонагреватель	Мощность нагрева	1100 Вт
	Диапазон температур	RT-380°C
	Термометр	PT100
	Метод перемешивания	Магнитный
	Перемешивание мощность	40 Вт
Охлаждающий циркулятор	Скорость перемешивания	50-2000об/мин
	Диапазон температур	-10-99°C
	Резервный объем	6л/180*160*150мм
Вакуумный насос	Расход насоса	4л/мин
	Тип насоса	Двухступенчатый пластинчато-роторный насос
	Скорость откачки	1,1 л/с при 50 Гц; 1,3 л/с при 60 Гц
	Предельное давление	3Па
Фитинги	Номинальная мощность	400/370кВт
	Вес нетто	19 кг
	Сторонник	Гнездо из нержавеющей стали 150*150 мм с пробковым кольцом
	Вакуумный трубопровод	Силиконовый шланг
Фитинги	Зажим Кека	СС/пластик
	Термометр	Диапазон 0-200 °C с длиной 30 см