

Стекланный Реактор С Рубашкой 80-150 Л

Артикул: KR-80



введение

Ищете универсальную систему реакторов со стеклянным кожухом для вашей лаборатории? Наш реактор объемом 80-150 л предлагает регулируемую температуру, скорость и механические функции для синтетических реакций, дистилляции и многого другого. Благодаря настраиваемым параметрам и специализированным услугам KinTek поможет вам.

[Узнать больше](#)

Модель	КГР-80	КГР-100	КГР-150
Объем реактора	80л	100л	150л
Объем куртки	24 л	30л	45л
Движущая сила	370 Вт	370 Вт	400 Вт
Макс. Торг	378 Н/см	378 Н/см	425 Н/см
Герметизация портов	ПТФЭ		
Контроль скорости	Кноп бесступенчатая регулировка скорости		
Скорость перемешивания	0-650 об/мин		
Рабочая температура	-80~250°C		
Вакуум	0,098 МПа		
Безопасная защита	Защита от перегрузки по току/замыкания на землю/перегрева		
Рабочая обстановка	5-35°C		
Источник питания	110-440В, 50/60Гц		
Габаритные размеры	700*630*2500 мм	720*630*2700 мм	750*660*2750 мм
Вес нетто	140 кг	160 кг	200 кг