

Стекланный Реактор С Рубашкой 80-150 Л

Артикул: KR-80



Introduction

Ищете универсальную систему реакторов со стеклянным кожухом для вашей лаборатории? Наш реактор объемом 80-150 л предлагает регулируемую температуру, скорость и механические функции для синтетических реакций, дистилляции и многого другого. Благодаря настраиваемым параметрам и специализированным услугам KinTek поможет вам.

[Узнать больше](#)

| Модель | КГР-80 | КГР-100 | КГР-150 |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|
| Объем реактора | 80л | 100л | 150л |
| Объем куртки | 24 л | 30л | 45л |
| Движущая сила | 370 Вт | 370 Вт | 400 Вт |
| Макс. Торг | 378 Н/см | 378 Н/см | 425 Н/см |
| Герметизация портов | ПТФЭ | | |
| Контроль скорости | Кноп бесступенчатая регулировка скорости | | |
| Скорость перемешивания | 0-650 об/мин | | |
| Рабочая температура | -80~250°C | | |
| Вакуум | 0,098 МПа | | |
| Безопасная защита | Защита от перегрузки по току/замыкания на землю/перегрева | | |
| Рабочая обстановка | 5-35°C | | |
| Источник питания | 110-440В, 50/60Гц | | |
| Габаритные размеры | 700*630*2500 мм | 720*630*2700 мм | 750*660*2750 мм |
| Вес нетто | 140 кг | 160 кг | 200 кг |