

80L Отопление Охлаждение Циркулятор Высокая Температура И Низкая Температура Постоянная Температура Реакционная Ванна

Артикул: КСВР-80



введение

Получите универсальные возможности нагрева, охлаждения и циркуляции с нашим циркуляционным насосом KinTek КСВН 80L с подогревом и охлаждением. Высокая эффективность, надежная работа для лабораторий и промышленных применений.

[Узнать больше](#)

Модель	Объем жидкости	Рабочая темп.	Охлаждающая способность	Общая мощность	Расход	Темп. Стабильность	Размеры (мм)
КСВХ100-20		-20-200°C	18638-6966Вт				
КСВХ100-30	100л	-30-200°C	19904-9557Вт	13,5	42л/мин 28м	+/-2°C	880*880*1250
КСВХ100-40		-40-200°C	25334-10698Вт				