

Печь Для Спекания Под Давлением Воздуха 9Мпа

Артикул: КТ-АPS



введение

Печь для спекания под давлением - это высокотехнологичное оборудование, широко используемое для спекания современных керамических материалов. Она сочетает в себе технологии вакуумного спекания и спекания под давлением для получения керамики высокой плотности и прочности.

[Узнать больше](#)

Печь для спекания под давлением	Вертикальная структура
Рабочая зона	Ф100×90 мм, Ф200×220 мм и т.д.
Тип нижнего подъема	Ф300×400 мм и т.д.
Горизонтальный тип	250×250×400 мм, 375×375×475 мм и т.д.
Степень холодного вакуума	10 ⁻³ Pa, 10Pa, и т.д.
Максимальное давление	1.2МПа, 2МПа, 6МПа, 9МПа
Температура	2000°C-2200°C