

## Прессформа С Защитой От Растрескивания

Артикул: PML



### введение

Пресс-форма для защиты от растрескивания - это специализированное оборудование, предназначенное для формования пленок различных форм и размеров с использованием высокого давления и электрического нагрева.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	ПМТ
Форма образца	
Нагрев штампа	Легированная инструментальная сталь :Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца	Ф6[]Ф8[]Ф10[]Ф15[]Ф20 мм (М)
Глубина полости	40 мм (N)
Размеры	Ф98*120 мм (L*H)
Вес	5 кг
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса	