

Автоматический Высокотемпературный Термопресс

Артикул: PPL



Introduction

Автоматический высокотемпературный термопресс - это сложный гидравлический горячий пресс, предназначенный для эффективного контроля температуры и качественной обработки изделий.

[Узнать больше](#)

Модель инструмента	PP-900L
Диапазон давления	0-10T
Процесс опрессовки	Программная опрессовка - программное давление - таймерный сброс давления
Время удержания давления	1 секунда ~ осекунды
Ход цилиндра	80 мм
Температура нагрева	До 1000°C
Материал пресс-формы	Сплав на основе никеля (термостойкий материал)
Размер образца	Ф10-30 мм
Форма формы	Ф50x90mm
Калибр печи	Ф60mm
Размер всей машины	400x380x780 (LxWxH)
источник питания	220V 50Hz
Габаритная диаграмма пресса таблетки порошка	