

Автоматическая Лабораторная Машина Для Прессования Тепла

Артикул: PZAH



введение

Прецизионные автоматические термопрессы для лабораторий - идеальное решение для испытаний материалов, композитов и НИОКР. Настраиваемые, безопасные и эффективные. Свяжитесь с KINTEK сегодня!

[Узнать больше](#)

Параметры	120x120	180x180	200x200	300x300	400x400	500x500
Температура/мощность нагрева	Комнатная температура - 300°C/1.6KW Температура в помещении - 500°C/2KW Температура в помещении - 800°C/4.5KW	Комнатная температура - 300°C/2.2KW Температура в помещении - 500°C/3.4KW Комнатная температура -800°C/ 6KW	Температура в помещении - 300°C/2.2KW Комнатная температура - 500°C/3.4KW Комнатная температура -800°C/ 6KW	Комнатная температура - 300°C/3KW Комнатная температура - 500°C/4.5KW	Комнатная температура - 300°C/4KW Комнатная температура -500°C/ 6KW	Комнатная температура - 300°C/10KW Комнатная температура -500°C/ 16KW
Нагрев	(300°C), (500°C), (800°C)	(300°C), (500°C), 6KBT (800°C)	2,2KBT (300°C), 3,4KBT (500°C), 6KBT (800°C)	3KBT (300°C), 4,5KBT (500°C)	4KBT (300°C), 6KBT (500°C)	1
Диапазон давления	0,01-5,0 тонн	0,01-25 тонн	0,01-25 тонн	0,01-30 тонн	0,01-50 тонн	0,01-60 тонн
Точность давления	0,01 тонны					
Дисплей	7-дюймовый (IPS HD) сенсорный экран					
Металлические кнопки	Контакты с серебряным напылением, >100 000 циклов					
Защита безопасности	Акриловая дверца + аварийная остановка					
Графики	Отображение графика работы, экспорт в Excel через USB					
Программное управление	До 18 шагов					
Водяное охлаждение	Ручное + автоматическое быстрое охлаждение					
Регулировка скорости	Регулируемая скорость нарастания давления/температуры					
Дистанционное управление	Требуется дополнительный компьютер					
Размер планшета	120 x 120 (мхн)	180 x 180 мм (мхн)	200 x 200 мм (мхн)	300 x 300 мм (мхн)	400 x 400 мм(мхн)	500 x 500 мм (мхн)
Рабочее пространство	130 x 55 мм	210 x 65 мм	210 x 65 мм	320 x 70 мм	420 x 90 мм	520 x 100 мм
Электропитание	220 В/110 В (настраивается)					
Размеры/вес изделия	350x350x580 мм / 75 кг	480x480x750 мм / 200 кг	480x480x750 мм / 200 кг	580x580x1180 мм / 580 кг	680x680x1280 мм / 1130 кг	780x780x1350 мм / 1808 кг

Параметры	120x120	180x180	200x200	300x300	400x400	500x500
Размеры/вес упаковки	725x620x890 мм / 84 кг	725x620x890 мм / 236 кг	725x620x890 мм / 236 кг	900x800x1400 мм / 650 кг	900x800x1400 мм / 1200 кг	900x800x1400 мм / 1920 кг