

Печь С Нижним Подъемом

Артикул: КТ-ВЛ



введение

Эффективное производство партий с отличной равномерностью температуры с помощью нашей печи с нижним подъемом. Печь оснащена двумя электрическими подъемными ступенями и передовым температурным контролем до 1600°C.

[Узнать больше](#)

Модель печи		КТ-ВЛ	
Диапазон рабочих температур	1100/1300/1600°C		
Материал камеры	Al2O3 поликристаллическое волокно		
Нагревательный элемент	Карбид кремния/дисилицид молибдена		
Скорость нагрева	0-20°C/мин		
Датчик температуры	K/S/B тип тепловой пары		
Температурный контроллер	ПИД-регулятор с сенсорным экраном		
Точность регулирования температуры	±1°C		
Равномерность температуры	±5°C		
Электрическое питание	AC110-220V, 50/60HZ		
Стандартные размеры камер Акции			
Размер камеры (мм)	Эффективный объем (L)	Размер камеры (мм)	Эффективный объем (L)
200x200x300	12	400x400x500	80
300x300x300	27	500x500x500	125
300x400x300	36	600x600x600	216
400x400x400	64	800x800x800	512
Размеры и объем дизайна клиента приняты			

Нет.	Описание	Количество
1	Печь	1
2	Тепловой блок	1
3	Щипцы для тиглей	1
4	Термостойкая перчатка	1
5	Руководство по эксплуатации	1