

## Печь С Нижним Подъемом

Артикул: КТ-ВЛ



### введение

Эффективное производство партий с отличной равномерностью температуры с помощью нашей печи с нижним подъемом. Печь оснащена двумя электрическими подъемными ступенями и передовым температурным контролем до 1600°C.

[Узнать больше](#)

<b>Модель печи</b>	<b>КТ-ВЛ</b>		
Диапазон рабочих температур	1100/1300/1600°C		
Материал камеры	Al2O3 поликристаллическое волокно		
Нагревательный элемент	Карбид кремния/дисилицид молибдена		
Скорость нагрева	0-20°C/мин		
Датчик температуры	K/S/B тип тепловой пары		
Температурный контроллер	ПИД-регулятор с сенсорным экраном		
Точность регулирования температуры	±1°C		
Равномерность температуры	±5°C		
Электрическое питание	AC110-220V, 50/60HZ		
<b>Стандартные размеры камер Акции</b>			
Размер камеры (мм)	Эффективный объем (L)	Размер камеры (мм)	Эффективный объем (L)
200x200x300	12	400x400x500	80
300x300x300	27	500x500x500	125
300x400x300	36	600x600x600	216
400x400x400	64	800x800x800	512
Размеры и объем дизайна клиента приняты			

Нет.	Описание	Количество
1	Печь	1
2	Тепловой блок	1
3	Щипцы для тиглей	1
4	Термостойкая перчатка	1
5	Руководство по эксплуатации	1