

## Шкафная Планетарная Шаровая Мельница

Артикул: КТ-СРВМ



### введение

Вертикальная конструкция корпуса в сочетании с эргономичным дизайном позволяет пользователям получить максимальный комфорт при работе в положении стоя. Максимальная производительность составляет 2000 мл, а скорость - 1200 оборотов в минуту.

[Узнать больше](#)

Принцип измельчения	Ударная сила и сила трения
Подходящие материалы	Мелкие и средне-низкой твердости; хрупкие; сухие или влажные
Размер материала на входе	< 20 мм
Размер материала на выходе	0,1-20 мкм
Объем обработки	2000 мл
Скорость вращения диска	1`200 об/мин
Материал шлифовального диска	Карбид вольфрама; Керамика; Агат; Нержавеющая сталь; Закаленная сталь; Нейлон и т.д.
Режим движения планетарного диска	Планетарное движение по оси X
Мощность двигателя	220V/380V AC, 50-60Hz, 1500W
Вес нетто	326 кг
Размеры	L780*W700*H1220 мм
Уровень защиты	IP65
Стандарты качества	CE