


## Копировальная Бумага Для Аккумуляторов

Артикул: BC-20



### введение

Тонкая протонообменная мембрана с низким удельным сопротивлением; высокая протонная проводимость; низкая плотность тока проникновения водорода; долгая жизнь; подходит для сепараторов электролита в водородных топливных элементах и электрохимических датчиках.

[Узнать больше](#)

модель	H-117 или H-117	НафионN115	NR211	НРЭ-212
толщина:	183 мкм	127 микрон	25,4 мкм	50,8 микрон
Масса:	/	250 г/м <sup>2</sup>	50г/м <sup>2</sup>	100 г/м <sup>2</sup>
Спецификация:	10*10 см	40*40 см	61см*Д	/
Проводимость:	0,083 См/см	0,083 См/см	0,083 См/см	0,083 См/см
Обменная емкость:	0,89 мэв/г	0,89 мэв/г	0,95-1,01	0,95-1,01 мэв/г