

Керамический Установочный Штифт Из Глинозема (Al_2O_3) — Прямой Скос

Артикул: KM-C012



Introduction

Позиционирующий штифт из глиноземной керамики обладает такими характеристиками, как высокая твердость, износостойкость и устойчивость к высоким температурам.

[Узнать больше](#)

модель	маленький диаметр головки	средний диаметр	Диаметр скоса	длина
M4	3,1 мм	4,8 мм	9,7 мм	22мм
M5	4мм	5,5 мм	9,6 мм	22мм
M6	4,7 мм	6,7 мм	9,5 мм	26мм
M8	6,3 мм	8,5 мм	12мм	26мм
M9	6,3 мм	9,7 мм	12,9 мм	28,9 мм
M10	8,3 мм	10,7 мм	13,6 мм	24,5 мм
M12	9,5 мм	12,7 мм	14,8 мм	26,5 мм
M13	10мм	13,7 мм	16,8 мм	32,9 мм

модель	маленький диаметр головки	средний диаметр	Диаметр скоса	длина
M4	3 мм	4,7 мм	7,7 мм	24,3 мм
M5	4 мм	5,5 мм	9,6 мм	22мм
M6	4,8 мм	6,7 мм	9,9 мм	26мм
M8	6,2 мм	8,8 мм	11,9 мм	25,7 мм
M10	8,3 мм	10,6 мм	14,2 мм	26,7 мм
M12	9,1 мм	12,6 мм	14,7 мм	30,5 мм
M14	12,5 мм	14,8 мм	15,7 мм	28,7 мм