

Фланцевый Вакуумный Электрод Cf/Kf Проходной Свинцовый Уплотнительный Узел Для Вакуумных Систем

Артикул: KT-VA08



введение

Откройте для себя высоковакуумные фланцевые вводы электродов CF/KF, идеально подходящие для вакуумных систем. Превосходная герметичность, отличная проводимость и настраиваемые опции.

[Узнать больше](#)

Параметр Описание	Опции / спецификации
Технические характеристики фланца	CF16, CF25, CF40, CF63, CF100, KF16, KF25, KF40, KF50, KF63 (настраиваемый)
Длина провода	100 мм, 200 мм, 300 мм, 500 мм, 1000 мм (настраивается)
Максимальная рабочая температура	400°C (настраивается)
Максимальное рабочее давление	10 ⁻⁸ Па
Материал уплотнения	Керамика, металл