

## Стоматологическая Печь Для Спекания С Трансформатором

Артикул: KT-DS10



### введение

Испытайте первоклассное спекание с печью для спекания с трансформатором. Простота в эксплуатации, бесшумный поддон и автоматическая калибровка температуры. Заказать сейчас!

[Узнать больше](#)

Скорость нагрева	200°C/мин макс. (392°F/мин)
Максимальная температура	1530 °C
Максимальное время выдержки температуры	2 часа
Электроснабжение	100-120В 50/60Гц 230В 50/60Гц
Номинальный ток	14,5 ампер при 110 В 7,0 ампер при 230 В
Номинальная выходная мощность	макс 1500 Вт
Измерение	В27см x Ш36см x Г56см
Диаметр камеры обжига	9 см (3,5 дюйма)
Вес нетто	20 кг
Вес с упаковкой	25,5 кг