

Холодный Изостатический Пресс Для Производства Мелких Деталей 400 Мпа

Артикул: PCIS



введение

Производите однородные материалы высокой плотности с помощью нашего холодного изостатического пресса. Идеально подходит для уплотнения небольших заготовок в производственных условиях. Широко используется в порошковой металлургии, керамике и биофармацевтике для стерилизации под высоким давлением и активации белков.

[Узнать больше](#)

Модель	ПКИС-150	ПИС-200	PCIS-250	ПИС-300
Эффективный внутренний диаметр камеры высокого давления (мм)	150	200	250	300
Эффективная глубина полости высокого давления (мм)	300	300	300	400/450
Максимальное рабочее давление (МПа)	100-400	100-400	100-400	100-300
Власть	9кВт	9кВт	17,5 кВт	17,5 кВт
Способ кормления	автоматический			
Повышение скорости	Ручная регулировка или точная регулировка			
Рабочая среда	Масло или вода + ингибитор ржавчины			
ЧМИ	Текстовый экран или сенсорный экран			
Интерфейс экспорта данных	USB			
Метод охлаждения	Водяное охлаждение			