

Холодный Изостатический Пресс Для Производства Мелких Деталей 400 Мпа

Артикул: PCIS



введение

Производите однородные материалы высокой плотности с помощью нашего холодного изостатического пресса. Идеально подходит для уплотнения небольших заготовок в производственных условиях. Широко используется в порошковой металлургии, керамике и биофармацевтике для стерилизации под высоким давлением и активации белков.

[Узнать больше](#)

| Модель | ПКИС-150 | ПИС-200 | PCIS-250 | ПИС-300 |
|--|---|---------|----------|----------|
| Эффективный внутренний диаметр камеры высокого давления (мм) | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Эффективная глубина полости высокого давления (мм) | 300 | 300 | 300 | 400/450 |
| Максимальное рабочее давление (МПа) | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-300 |
| Власть | 9кВт | 9кВт | 17,5 кВт | 17,5 кВт |
| Способ кормления | автоматический | | | |
| Повышение скорости | Ручная регулировка или точная регулировка | | | |
| Рабочая среда | Масло или вода + ингибитор ржавчины | | | |
| ЧМИ | Текстовый экран или сенсорный экран | | | |
| Интерфейс экспорта данных | USB | | | |
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение | | | |