

Медная Пена

Артикул: BC-25



введение

Медная пена обладает хорошей теплопроводностью и может широко использоваться для теплопроводности и отвода тепла двигателей/электроприборов и электронных компонентов.

[Узнать больше](#)

| | |
|--|------------------------------------|
| Диафрагма: | 0,1-10 мм (5-130 пикселей на дюйм) |
| Пористость: | 50%-98% |
| Скорость сквозного отверстия: | ≥98% |
| Количество отверстий в дюймах: | 110 (110 пикселей на дюйм) |
| Объемная плотность: | 0,1-0,8 г/см ³ |
| Поверхностная плотность г/м ² : | 280-3000(±30-200) |
| Толщина (мм): | 0,1~40 (0,05~1,0) |
| Количество отверстий PPI: | 13~1300(±5~10) |
| Размеры Длина/Ширина/Толщина (мм): | 70≤длина и ширина |