

Медная Пена

Артикул: BC-25



Introduction

Медная пена обладает хорошей теплопроводностью и может широко использоваться для теплопроводности и отвода тепла двигателей/электроприборов и электронных компонентов.

[Узнать больше](#)

Диафрагма:	0,1-10 мм (5-130 пикселей на дюйм)
Пористость:	50%-98%
Скорость сквозного отверстия:	≥98%
Количество отверстий в дюймах:	110 (110 пикселей на дюйм)
Объемная плотность:	0,1-0,8 г/см ³
Поверхностная плотность г/м ² :	280-3000(±30-200)
Толщина (мм):	0,1~40 (0,05~1,0)
Количество отверстий PPI:	13~1300(±5~10)
Размеры Длина/Ширина/Толщина (мм):	70≤длина и ширина