

Заготовки Для Волочения Алмазной Проволоки Cvd

Артикул: cvdm-03



Introduction

Заготовки для волочения алмазной проволоки CVD: превосходная твердость, стойкость к истиранию и применимость при волочении различных материалов. Идеально подходит для абразивной обработки, например обработки графита.

[Узнать больше](#)

Номер продукта	Диаметр внутреннего круга (мм)	Толщина (мм)
КВДД2010	2.0	1.0
КВДД2512	2,5	1.2
CVDD3015	3.0	1,5
КВДД4020	4.0	2.0

Примечание. Упомянутые выше формы являются шестиугольными.

Специальные характеристики доступны по запросу.

Параметры свойств

Твердость по Виккерсу	7000-10000кг/мм2
Плотность	3,51 г/см3
Модуль для младших	1000-1100ГПа
Теплопроводность	>1000 Вт/мК
Химическая стабильность	нерастворим в щелочах и кислотах