

Цилиндрическая Пресс-Форма

Артикул: PMC



введение

Эффективно формируйте и испытывайте большинство образцов с помощью цилиндрических пресс-форм различных размеров. Изготовлены из японской быстрорежущей стали, имеют длительный срок службы и настраиваемые размеры.

[Узнать больше](#)

Модель инструмента	PMC-A	PMC-B	PMC-C	PMC-D	PMC-E	PMC-F
Материал штампа	Быстрорежущая инструментальная сталь ASSAB +17			Легированная инструментальная сталь :Cr12MoV		
Твердость индентора	HRC68-HRC70			HRC60-HRC62		
Размер образца	Φ3~Φ4~Φ5~Φ6~Φ7~Φ8~Φ9~Φ10~Φ11~Φ11.5~Φ12~Φ13~Φ14~Φ15~Φ16~Φ18~Φ20~Φ22~Φ24~Φ25~Φ28~Φ30~Φ32~Φ35~Φ40~Φ45~Φ50~Φ60~Φ70 мм (M)	Φ7~Φ8~Φ9~Φ10~Φ11~Φ11.5~Φ12~Φ13~Φ14~Φ15~Φ16~Φ18~Φ20~Φ22~Φ24~Φ25~Φ28~Φ30~Φ32~Φ35~Φ40~Φ45~Φ50~Φ60~Φ70 мм (M)	Φ15~Φ16~Φ18~Φ20~Φ22~Φ24~Φ25~Φ28~Φ30~Φ32~Φ35~Φ40~Φ45~Φ50~Φ60~Φ70 мм (M)	Φ28~Φ30~Φ32~Φ35~Φ40~Φ45~Φ50~Φ60~Φ70 мм (M)	Φ50~Φ60~Φ70 мм (M)	Φ80~Φ90~Φ100 мм (M)
Глубина полости	20 мм (N)	30 мм (N)	40 мм (N)	45 мм (N)	55~60~65мм (N)	65 мм (N)
Размеры	Φ43 * 78 мм (L*H)	Φ43*93мм (L*H)	Φ53*120мм(L*H)	Φ73*133мм(L*H)	Φ88*150мм~Φ98*180мм~Φ108*180мм(L*H)	Φ118*150мм~Φ128*180мм~Φ138*180мм(L*H)
Вес	0.55Kg	0.67Kg	1.34Kg	2,9 кг	5.1Kg~7.3Kg~9Kg	11.5Kg~14Kg~20Kg

Другие размеры могут быть настроены