

Стоматологическая Вакуумная Пресс-Печь

Артикул: KT-DP10



введение

Получите точные стоматологические результаты с помощью стоматологической вакуумной пресс-печи. Автоматическая калибровка температуры, лоток с низким уровнем шума и работа с сенсорным экраном. Заказать сейчас!

[Узнать больше](#)

Скорость нагрева	200°C/мин макс. (392°F/мин)
Максимальная температура	1200°C макс. (2283°F)
Максимальное время выдержки температуры	2 часа
Уровень вакуума	1-101%
Электроснабжение	100-120В 50/60Гц 230В 50/60Гц
Номинальный ток	14,5 ампер при 110 В 7,0 ампер при 230 В
Номинальная выходная мощность	макс 1500 Вт
Измерение	В27см x Ш36см x Г70см
Диаметр камеры обжига	9 см (3,5 дюйма)
Вес нетто	23 кг
Вес с упаковкой	26,5 кг