

Стоматологическая Вакуумная Пресс-Печь

Артикул: KT-DP10



введение

Получите точные стоматологические результаты с помощью стоматологической вакуумной пресс-печи. Автоматическая калибровка температуры, лоток с низким уровнем шума и работа с сенсорным экраном. Заказать сейчас!

[Узнать больше](#)

| | |
|---|--|
| Скорость нагрева | 200°C/мин макс. (392°F/мин) |
| Максимальная температура | 1200°C макс. (2283°F) |
| Максимальное время выдержки температуры | 2 часа |
| Уровень вакуума | 1-101% |
| Электроснабжение | 100-120В 50/60Гц 230В 50/60Гц |
| Номинальный ток | 14,5 ампер при 110 В 7,0 ампер при 230 В |
| Номинальная выходная мощность | макс 1500 Вт |
| Измерение | В27см x Ш36см x Г70см |
| Диаметр камеры обжига | 9 см (3,5 дюйма) |
| Вес нетто | 23 кг |
| Вес с упаковкой | 26,5 кг |