

Прямой Охладитель С Холодной Ловушкой

Артикул: КСТ-1



введение

Повысьте эффективность вакуумной системы и продлите срок службы насоса с помощью нашей прямой холодной ловушки. Не требуется охлаждающая жидкость, компактная конструкция с поворотными роликами. Возможны варианты из нержавеющей стали и стекла.

[Узнать больше](#)

Модель	СТ40D	СТ80D
Рабочая температура	-40°C-Комнатная температура	-80°C-Комнатная температура
Хладагент	R404A	
Компрессор	Эмbraco/	
Размер резервуара-ловушки	Ф160×250/5л	Ф220×240/9л
Материал резервуара-ловушки	304/316л	
Материал ловушки	304/316L материал	
Размер ловушки	Ловушка Ф150*210мм	Ф180*200мм
Вакуумный порт	2*КФ25/С325	
Источник питания	110/220 В, 50/60 Гц, одна фаза	
Размеры	350В*470Д*811Х	506В*669Д*1388Х
Масса	48 кг	148 кг