


## Дисковая / Чашечная Вибромельница

Артикул: KT-DVM



### введение

Дисковая вибрационная мельница подходит для неразрушающего дробления и тонкого измельчения образцов с большими размерами частиц и может быстро подготовить образцы с аналитической тонкостью и чистотой.

[Узнать больше](#)

Модель	КТ-ДВМ300	КТ-ДВМ600
Максимальный размер впрыска		
Диапазон размера частиц образца		
Пакетный эффективный объем обработки	15-250 мл	15-500 мл
Скорость шлифовального диска	1500 об/мин	1500 об/мин
Вакуумное/инертное защитное шлифование	поддерживать	поддерживать
Режим движения	круговое движение	круговое движение
Настройки времени	9999мин	9999мин
Количество шлифовальных дисков	1	1
Объем шлифовального диска	50мл   100мл   250мл	100мл   250мл   500мл
Материал шлифовального диска	карбид вольфрама   цирконий   агат   нержавеющая сталь и др.	карбид вольфрама   цирконий   агат   нержавеющая сталь и др.
Метод измельчения	сухое измельчение   мокрое измельчение	сухое измельчение   мокрое измельчение
Электрическое описание	380 В, 50-60 Гц, 1,5 кВт	380 В, 50-60 Гц, 1,5 кВт
Порт питания	Европейский стандарт   американский стандарт   Британский стандарт   австралийский стандарт и т. д.	Европейский стандарт   американский стандарт   Британский стандарт   австралийский стандарт и т. д.
Вес нетто	218 кг	228 кг
Размеры (Ш*Г*В)	780*650*1080мм	780*650*1080мм
Класс защиты	IP65	IP65
Стандарт	CE	CE
Можно добавить дополнительные конфигурации	криогенное охлаждение жидким азотом   сенсорная операционная система   контроль температуры и давления шлифовального круга	криогенное охлаждение жидким азотом   сенсорная операционная система   контроль температуры и давления шлифовального круга