

## Двухслойный Электролизер С Водяной Баней

Артикул: ELCWD



### введение

Откройте для себя электролизер с регулируемой температурой, двухслойной водяной баней, коррозионной стойкостью и возможностями индивидуальной настройки. Включены полные спецификации.

[Узнать больше](#)

|                                    |                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спецификация                       | 50мл ~ 250мл                                                                                          |
| Применимый диапазон температур     | 0 ~ 60 °C                                                                                             |
| Запечатанная форма                 | Нить + Фартук                                                                                         |
| Материал                           | Борное стекло + ПТФЭ                                                                                  |
| Отверстие электролитической ячейки | Три отверстия для электродов (6 мм), два отверстия для воздуха (3 мм), доступны специальные отверстия |
| Спецификация                       | 50мл ~ 500мл                                                                                          |
| Применимый диапазон температур     | 0 ~ 60 °C                                                                                             |
| Материал                           | Борное стекло + ПТФЭ                                                                                  |
| Отверстие электролитической ячейки | Три отверстия для электродов (6 мм), доступны специальные отверстия                                   |