

Двухслойный Электролизер С Водяной Баней

Артикул: ELCWD



Introduction

Откройте для себя электролизер с регулируемой температурой, двухслойной водяной баней, коррозионной стойкостью и возможностями индивидуальной настройки. Включены полные спецификации.

[Узнать больше](#)

Спецификация	50мл ~ 250мл
Применимый диапазон температур	0 ~ 60 °C
Запечатанная форма	Нить + Фартук
Материал	Борное стекло + ПТФЭ
Отверстие электролитической ячейки	Три отверстия для электродов (6 мм), два отверстия для воздуха (3 мм), доступны специальные отверстия
Спецификация	50мл ~ 500мл
Применимый диапазон температур	0 ~ 60 °C
Материал	Борное стекло + ПТФЭ
Отверстие электролитической ячейки	Три отверстия для электродов (6 мм), доступны специальные отверстия