

# Электрическая Печь Для Регенерации Активированного Угля

Артикул: KT-CRF



## введение

Восстановите свой активированный уголь с помощью электрической регенерационной печи KinTek. Добейтесь эффективной и экономичной регенерации с помощью нашей высокоавтоматизированной вращающейся печи и интеллектуального терморегулятора.

[Узнать больше](#)

Постоянная рабочая температура	
Скорость вращения барабана	0-5 об/мин
Угол поворота барабана	0-6 градусов
Материал изоляции камеры	Поликристаллическое керамическое волокно
Контроллер температуры	ПИД-регулятор с сенсорным экраном
Нагревательный элемент	Карбид кремния (SiC)
Датчик температуры	Термопара типа Armed K
Электропитание	AC220-440V, 50/60HZ

Модель	Производительность (кг/ч)	Номинальная мощность (кВт)	Размер (м)
KT-CRF60	60	63	7.0*1.6*2.2
KT-CRF100	100	103	7.0*1.6*2.2
KT-CRF200	200	205.5	8.0*1.8*2.2
KT-CRF300	300	305.5	8.0*1.8*2.2
KT-CRF500	500	507.5	9.0*2.0*2.2
KT-CRF800	800	811	10.0*2.2*2.6
KT-CRF100	1000	1011	11.0*2.2*2.6