

Машина Для Испытания Фильтров (Fpv)

Артикул: RPM-06



введение

Эта машина подходит для тестирования дисперсионных свойств полимеров, таких как пигменты, добавки и мастербатчи, методом экструзии и фильтрации.

[Узнать больше](#)

Модель №.	RPM-06A	RPM-06B
Система управления	Компьютерное управление	
Диаметр винта	20[25]30 мм (или по заказу)	
Мощность главного двигателя	4KW (или по заказу)	
отношение длины к диаметру (L/D)	28:1	
Скорость вращения винта в минуту	0-95 об/мин Регулирование скорости с помощью частотного преобразования	
Датчик давления	0-35Mpa	
Фильтр	В соответствии со стандартом EN13900-5:2005	В соответствии со стандартом ASTM
Внешний размер мм (Ш*Д*Г)	1553*650*1350 мм	1553*650*1350 мм
Вес (кг)	Около 350 кг	Около300кг
Источник питания	3ф, AC380V	