

Высокая Боросиликатного Стекла Перемешивая Стержень/Поток Диверсии Лаборатории Стекланный Стержень Устойчив К Высокой Температуре

Артикул: KTG-2



введение

Используется в химических экспериментах, представляет собой стеклянную тонкую и длинную палочку в форме простой мешалки, также известной как стеклянная палочка.

[Узнать больше](#)

| Технические характеристики | Диаметр | Длина | Количество упаковки |
|----------------------------|---------|--------|---------------------|
| Диаметр 4 мм Длина 150 мм | 4 мм | 150 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 4 мм Длина 200 мм | 4 мм | 200 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 4 мм Длина 250 мм | 4 мм | 250 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 5 мм Длина 150 мм | 5 мм | 150 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 5 мм Длина 200 мм | 5 мм | 200 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 5 мм Длина 250 мм | 5 мм | 250 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 5 мм Длина 300 мм | 5 мм | 300 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 6 мм Длина 150 мм | 6 мм | 150 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 6 мм Длина 200 мм | 6 мм | 200 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 6 мм Длина 250 мм | 6 мм | 250 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 6 мм Длина 300 мм | 6 мм | 300 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 7 мм Длина 150 мм | 7 мм | 150 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 7 мм Длина 200 мм | 7 мм | 200 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 7 мм Длина 300 мм | 7 мм | 300 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 8 мм Длина 150 мм | 8 мм | 150 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 8 мм Длина 200 мм | 8 мм | 200 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 8 мм Длина 300 мм | 8 мм | 300 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 10 мм Длина 150 мм | 10 мм | 150 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 10 мм Длина 200 мм | 10 мм | 200 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 10 мм Длина 300 мм | 10 мм | 300 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 10 мм Длина 400 мм | 10 мм | 400 мм | 10 шт/упак |