

# Горизонтальная Планетарная Шаровая Мельница

Артикул: КТ-Р400Н



## Introduction

Улучшите однородность образца с помощью наших горизонтальных планетарных шаровых мельниц. КТ-Р400Н уменьшает осаждение образца, а КТ-Р400Е имеет возможность работы в нескольких направлениях. Безопасные, удобные и эффективные, с защитой от перегрузки.

[Узнать больше](#)

Принцип измельчения	Удар и сила трения
Подходящие материалы	Малая и средняя твердость; хрупкие; сухие или влажные
Размер материала на входе	
Размер материала на выходе	0,1-20 мкм
Объем обработки	
Скорость вращения шлифовального барабана	0-900 об/мин
Материал шлифовального стакана	Карбид вольфрама; Керамика; Агат; Нержавеющая сталь; Закаленная сталь; Нейлон и т.д.
Количество шлифовальных банок	4 шт.
Объем банки для измельчения	100 мл
Материал шлифовального шарика	Карбид вольфрама; Цирконий; Глинозем; Агат; Нержавеющая сталь и т.д.
Мощность двигателя	250W
Вес нетто	35 кг
Размеры	L320 * W410 * H510 мм
Степень защиты	IP65
Стандарты качества	CE