

# Печь С Водородной Атмосферой

Артикул: КТ-16АН



## введение

КТ-АН Печь с водородной атмосферой - индукционная газовая печь для спекания/отжига со встроенными функциями безопасности, конструкцией с двойным корпусом и энергосберегающим эффектом. Идеально подходит для лабораторного и промышленного использования.

[Узнать больше](#)

Модель печи	КТ-16АХ		
Макс. температура	1600 °С		
Постоянная рабочая температура	1500 °С		
Вакуумное давление	0,1 МПа		
Вакуумный клапан	Игольчатый вентиль		
Материал камеры	Японское глиноземное волокно		
Нагревательный элемент	Молибденовая проволока		
Степень нагрева	0-20°С/мин		
Датчик температуры	Тепловая пара типа В		
Регулятор температуры	ПИД-регулятор с сенсорным экраном		
Точность контроля температуры	±1°С		
Равномерность температуры	±5°С		
Электроснабжение	АК110-220В, 50/60ХЗ		
Стандартные размеры камеры			
Размер камеры (мм)	Эффективный объем (л)	Размер камеры (мм)	Эффективный объем (л)
150x150x200	4,5	300 x 300 x 400	36
200 x 200 x 300	12	400 x 400 x 400	64

Принимаются размеры и объем дизайна заказчика