

Охладитель С Косвенной Холодной Ловушкой

Артикул: КСТ-2



Introduction

Повысьте эффективность вакуумной системы и продлите срок службы насоса с помощью нашей не прямой холодной ловушки. Встроенная система охлаждения, не требующая жидкого или сухого льда. Компактный дизайн и простота в использовании.

[Узнать больше](#)

Модель	СТ40I
Рабочая температура	-40°C-Комнатная температура
Хладагент	R404A
Компрессор	Эмбрако/
Размер резервуара-ловушки	Ф160×250/5л
Материал резервуара-ловушки	304/316л
Устройство ловушки	3*500 мл стеклянная бутылка
Вакуумный порт	заусенец для шланга 9,5 мм
Источник питания	110/220 В, 50/60 Гц, одна фаза
Размеры	350В*470Д*811Х
Масса	45 кг