

## Охладитель С Непрямым Охлаждением

Артикул: КСТ-2



### введение

Повысьте эффективность вакуумной системы и увеличьте срок службы насоса с помощью нашей непрямой ловушки холода. Встроенная система охлаждения без необходимости использования жидкости или сухого льда. Компактный дизайн и простота в использовании.

[Узнать больше](#)

Модель	СТ40I
Рабочая температура	-40°C комнатная температура
Хладагент	R404A
Компрессор	Embraco
Размер резервуара ловушки	Ф160×250/5L
Материал резервуара ловушки	304/316L
Ловушка	3*500 мл стеклянная бутылка
Вакуумный порт	9,5 мм шланг барб
Питание	110/220V, 50/60Hz, однофазный
Размеры	350W*470D*811H
Вес	45 кг